

Racor rápido roscado en T

QST-1/2-1/2-U

Número pieza: 153708

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	9,9 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Recubrimiento
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Par de apriete máximo	30 Nm
Conexión neumática, alimentación	Rosca exterior NPT1/2-14
Conexión neumática, salida	para diámetro exterior del tubo flexible de 12"
Color del anillo extractor	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Datos sobre el material del anillo de liberación	POM
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	NBR
Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina