

# Racor rápido roscado en T QSTL-3/8-5/16-U

Número pieza: 153718

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.  
Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | Estándar  |
| Diámetro nominal   | 5 mm  |
| Tipo de junta del eje atornillable                                 | Recubrimiento                                     |
| Posición de montaje  | indistinto  |
| Tamaño del depósito  | 1   |
| Construcción   | Principio de empuje y tracción                    |
| Presión de funcionamiento  | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura             | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Fluido   | Aire comprimido filtrado<br>vacío                 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                            | 1   |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C                                     |
| Homologación   | Germanischer Lloyd                                |
| Par de apriete máximo  | 24 Nm   |
| Cantidad de salidas  | 2   |
| Cantidad de conductos de alimentación                              | 1   |
| Conexión neumática, alimentación                                   | Rosca exterior NPT3/8-18                          |
| Conexión neumática, salida   | para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16" |
| Color del anillo extractor   | Gris  |
| Indicación sobre el material                                       | Conforme con RoHS                                 |
| Información sobre el material del cuerpo                           | PBT   |
| Datos sobre el material del anillo de liberación                   | POM   |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible        | NBR   |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                 |