

# Racor rápido roscado en L QSML-10-32-UNF-1/8-U

Número pieza: 153907

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	mini
Diámetro nominal	1,7 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:8]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Conexión neumática 1	UNF10-32
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 1/8"
Color del anillo extractor	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT reforzado
Datos sobre el material del anillo de liberación	POM
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	NBR
Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina