


soporte para sensor DASI-Q11-40-A-SR

Número de artículo: 1548054

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Construcción	para ranura en T Regla para sensores
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	62 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T con taladro pasante y tornillo con tuercas deslizantes
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero cincado