


brida basculante SNGB-320

Número de artículo: 157513

FESTO

Caballete apropiado LN, LSN.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	320
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	26.636 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	fundición de grafito nodular
Material del perno	Acero cincado
Material del cojinete	Material sintético
Material de la arandela	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero cincado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado