


comprobador para sensor SM-TEST-1

Número de artículo: 158481

FESTO

para sensores de proximidad.



Hoja de datos

Característica	Valor
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Margen de tensión de funcionamiento DC	12 ... 20 V
Alimentación de tensión	dos pilas de bloque de 9V
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Tipo de protección	IP20
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L