

purga de condensado WA-1-B

Número de artículo: 158497

FESTO

automático



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	mecánico
Posición de montaje	vertical +/- 10°
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	externo mecánico automático
Magnitud de la medición	Nivel de llenado
Función de las válvulas	2/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento	4 ... 16 bar
Fluido	agua
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	210 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de purga del condensado	G1/4
Conexión neumática	M9
Material de la carcasa	latón PA