

Cable de conexión NHSB-A1-25-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Número de artículo: 1585797

FESTO

Adecuado para actuador lineal DFPI.



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de tubo flexible protector	25 m
Posición de montaje	indistinto
Utilización en el exterior	C1 - lugares protegidos contra la intemperie donde se utilizará
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Humedad relativa del aire	5 - 100 % Condensación
Tipo de protección	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, 5 contactos
Conexión eléctrica 2	extremo libre, 5 contactos
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conexión neumática	Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	5 x 0,75 mm ²
Peso del producto	6.250 g
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible protector	PA
Información sobre el material del racor de tubo flexible protector	PA
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material de las juntas	TPE