

conjunto de sujeción axial EAMM-A-D100-140A


Número de artículo: 1588349

Producto sustituido

FESTO

Para actuadores eléctricos.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	143 Nm
Peso del producto	3.460 g
Código de conexión, actuador	D100B
Código de conexión, entrada motor	140A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS