

# conjunto paralelo EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

Número de artículo: 1589706

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,3 Nm
Momento de giro transferible	25 Nm
Peso del producto	5.310 g
Código de conexión, actuador	D80B
Código de conexión, entrada motor	80G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS