

Cable de conexión KMP1-02-VI-12-X

Número pieza: 158986

FESTO

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|--|
| Posición de montaje | indistinto |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 300 V |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 250 V |
| Resistencia a la corriente | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Conexión eléctrica | 25 contactos Conector tipo zócalo |
| Estructura del cable | 25 x 0,75 mm ² |
| diámetro del cable | 13 mm |
| Tipo de fijación | Con brida de sujeción |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación ligera de fundición inyectada |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | PE |
| Información sobre el material del contacto crimp | Aleación de cobre Plateado |