

Unidad del carro SPZ-25-50-P-A-S6

Número pieza: 159755

FESTO

con dos vástagos (carro gemelo), para detección sin contacto.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	50 mm
Posición final ajustable / Largo	10 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Tipo de accionamiento del actuador	carro
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Detección de la posición	Para detectores de posición
Variantes	S6: juntas resistentes a temperaturas de máximo 150°C
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	452 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	452 N
Conexión neumática	M5
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de las juntas	FPM
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina