


fijación por pies HZF-40

Número de artículo: 161808

FESTO

para cilindro DZF



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	142 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado