


cable de conexión KVIA-MPYE-5

Número de artículo: 161984

FESTO

para válvulas proporcionales



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	297 g
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	1 A
Longitud del cable	5 m
Diámetro del cable	6,2 mm
Estructura del cable	4x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PBT
Material de los contactos crimp	Bronce Niquelado y dorado