

# unidad de carro SPZ-25-50-P-A-KF

Número de artículo: 162188

Producto sustituido

FESTO

con dos vástagos (carro gemelo), para detección sin contacto.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	50 mm
Posición final ajustable / Largo	10 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Tipo de accionamiento del actuador	carro
Amortiguación	amortiguación P con tope metálico fijo
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	452 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	452 N
Conexión neumática	M5
Material cover	Aleación forjable de aluminio
Material seals	NBR
Material housing	Aleación forjable de aluminio
Material piston rod	Acero cementado