



# Filtro micrónico LFMB-1-H-A

Número pieza: 162820

FESTO

con cartucho filtrante de 1 µm, con funda metálica.  
Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



## Hoja de datos

| Caracter.   | Valor   |
|---|---|
| Posición de montaje                                   | vertical +/- 5°                                       |
| Grado de filtración                                   | 1 µm  |
| Grado de eficacia del filtro                          | 99,9999 %   |
| Evacuación del condensado                             | completamente automático                              |
| Construcción  | Filtro de fibras                                      |
| Indicador de la presión diferencial                   | manómetro   |
| Presión inicial 1                                     | 0 ... 16 bar  |
| Caudal nominal normal                                 | 5.200 l/min   |
| Fluido  | Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 5 µm |
| Temperatura de almacenamiento                         | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura del medio                                 | 1,5 ... 60 °C   |
| Contenido residual de aceite                          | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Temperatura ambiente                                  | -10 ... 60 °C   |
| Tipo de fijación                                      | a elegir:<br>Montaje del conducto<br>con accesorios   |
| Conexión neumática 1                                  | G1  |
| Conexión neumática 2                                  | G1  |
| Información sobre el material del filtro              | Fibra de borosilicato                                 |
| Información sobre el material del cuerpo              | Fundición inyectada de cinc                           |
| Información sobre el material del depósito del filtro | Fundición inyectada de cinc                           |