


placa base PAML-CP-186-HP3-G212

Número de artículo: 1629299

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	186
Diámetro nominal DN	54
Serie	L
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 5 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	4.900 g
Conexión neumática 1	G2 1/2
Conexión neumática 2	G2 1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de los tornillos	Acero inoxidable