

# cable de conexión KMP3-25P-22-X

Número de artículo: 163971

Producto sustituido


para terminal de válvulas CPV.

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D 25 contactos
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Resistencia a la corriente	3 A
Diámetro del cable	12 mm
Estructura del cable	24x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Aleación de cobre Dorado