

unidad de rueda libre FLSM-16-L


Número de artículo: 164230

FESTO

Para actuador giratorio DSM.

Estos actuadores pueden solicitarse provistos de la homologación ATEX.

Las especificaciones de la ficha técnica de "Identificación ATEX", "Temperatura ambiente ATEX" y "Símbolo CE" se refieren únicamente a los accionamientos provistos de una homologación.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|-------------------------------|
| Tamaño | 16 |
| Sentido del giro | Rotación a izquierda |
| Posición de montaje | indistinto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2,52 Nm |
| Peso del producto | 450 g |
| Material de la carcasa | Aleación forjable de aluminio |
| Material del manguito | Acero cementado |
| Material del eje | Acero cementado |