

anillo de junta OL-M16

Número de artículo: 165298

FESTO

sin fugas



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 30 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Apriete manual a temperatura ambiente	sí
Par de apriete nominal	30 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS