

cable de fibra óptica SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Número de artículo: 165356

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Método de medición	Fibra óptica Sensor de reflexión directa
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Tamaño	M6
Peso del producto	34 g
Material de la carcasa	latón cromado
Límite superior del margen de ajuste	100 mm
Temperatura ambiente admisible para montaje móvil	-20 ... 120 °C
Tipo de protección	IP54
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L