

# cable de fibra óptica SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Número de artículo: 165357

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Método de medición	Barrera fotoeléctrica Fibra óptica
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Tamaño	M4
Peso del producto	46 g
Material de la carcasa	latón cromado
Límite superior del margen de ajuste	280 mm
Temperatura ambiente admisible para montaje móvil	-20 ... 120 °C
Tipo de protección	IP54
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L