

cable de conexión KM8-M8-GSGD-2,5

Número de artículo: 165610

FESTO

Para entradas, 2,5 m de largo, con conector y enchufe rectos



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Resistencia a la corriente	4 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo M8x1 / M8x1 3 contactos / 3 contactos
Estructura del cable	3x0,25
Longitud del cable	2,5 m
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR