



Módulo giratorio DSM-40-270-P-FW-CC

Número pieza: 170091

FESTO

con árbol con brida, amortiguadores en ambos lados.
Estos actuadores pueden solicitarse provistos de la homologación ATEX.
Las especificaciones de la ficha técnica de "Identificación ATEX",
"Temperatura ambiente ATEX" y "Símbolo CE" se refieren únicamente
a los accionamientos provistos de una homologación.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	40
Ángulo de amortiguación	15 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 240 deg
Ángulo de giro	240 deg
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	-1,5 deg
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	Sin
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	0,7 Hz
Identificación ATEX	II 2 G c T4
Temperatura ambiente ATEX	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluido	Aire comprimido filtrado
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro con 6 bar	20 Nm
Peso del producto	2.830 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del eje de salida	Acero níquelado
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio