


Unidad de indicación y control SPC200-MMI-1

Número de artículo: 170226

FESTO

para puesta a punto, programación y diagnóstico



Hoja de datos

Característica	Valor
Display	2x16 caracteres LCD-Display
Elementos de control	6 teclas Teclado con membrana de recubrimiento
Alimentación de tensión	5 V a través de SPC200
Consumo de corriente típico, tarjeta	30 mA
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Tipo de protección	IP20 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	90 g
Ejecución interfaz MMI	similar a RS232C sin separación galvánica alimentación de tensión proveniente del SPC 200
Conexión eléctrica MMI-1	regleta de clavijas 2x 5 contactos