


# caja tomacorriente MSSD-C-4P

Número de artículo: 171157

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	22 g
Conexión eléctrica	3 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSC Forma rectangular MSN1
Racor de cables	Pg9
Diámetro del cable	6 ... 8 mm
Diámetro nominal del conducto	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Material sintético
Color del cuerpo	Negro