


tapón ciego QSP14-PTB

Número de artículo: 172987

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2,7 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 14 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de la junta del tubo flexible	NBR