

filtro

LF-3/8-D-5M-MINI-NPT



Número de artículo: 173686

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Grado de filtración 5 µm, con funda de protección y descarga manual del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	manual mediante pulsador
Cantidad máxima del condensado	22 cm ³
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	1.100 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 2	3/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC