

lubricador LOE-1/4-D-MINI-NPT



Número de artículo: 173821

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

con funda metálica.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Llenado máximo de aceite	45 cm ³
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	3 l/min
Caudal nominal normal	2.300 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	270 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la funda	PC