

# unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-7-MAXI-A-NPT



Número de artículo: 173883

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Combinación de filtro-válvula reguladora-lubricador, máxima presión de salida 7 bar, filtro de 40 µm, con funda de protección metálica. Con purga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Tamaño                                  | Maxi   |
| Posición de montaje                     | vertical   |
| Purga del condensado                    | completamente automático                                     |
| Grado de filtración                     | 40 µm  |
| Presión de funcionamiento               | 2 ... 12 bar   |
| Caudal nominal normal                   | 8.500 l/min  |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--:]                |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado                             |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura del medio                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                    | -10 ... 60 °C  |
| Peso del producto                       | 2.390 g  |
| Tipo de fijación                        | Montaje del conducto<br>con escuadra de montaje<br>a elegir: |
| Conexión neumática 1                    | 3/4 NPT  |
| Conexión neumática 2                    | 3/4 NPT  |
| Material de la carcasa                  | Fundición inyectada de cinc                                  |
| Material de la funda                    | PC   |