


brida basculante SNCL-80

Número de artículo: 174408

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	436 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero cincado