


brida basculante con pivotes ZNCF-40

Número de artículo: 174412

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Tamaño | 40 |
| Basado en la norma | ISO 15552 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso del producto | 285 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la fijación | Fundición de acero |
| Material de los tornillos | Acero cincado |