


brida basculante con pivotes ZNCF-80

Número de artículo: 174415

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.296 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición de acero
Material de los tornillos	Acero cincado