


brida basculante con pivotes ZNCF-125

Número de artículo: 174417

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	3.484 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición de acero
Material de los tornillos	Acero cincado