


kit multiposición DPNC-40

Número de artículo: 174419

FESTO

Para unir dos cilindros de émbolos de igual diámetro para formar un cilindro de varias posiciones



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	408 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero
Material de los pasadores roscados	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado