

Conjunto amortiguador YHD-8

Número pieza: 174542

FESTO



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Carrera | 5 mm |
| Amortiguación | Curva característica dura autorregulable |
| Posición de montaje | indistinto |
| Detección de la posición | Sin |
| Velocidad máxima del impacto | 3 m/s |
| Tiempo de recuperación corto | 0,2 s |
| Tiempo de recuperación largo | 1 s |
| Forma de funcionamiento | de simple efecto compresión |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Carrera de amortiguación | 5 mm |
| Fuerza máxima del impacto | 300 N |
| Consumo máximo de energía por carrera | 2 J |
| Consumo máximo de energía por hora | 12.000 J |
| Energía residual máxima | 0,01 J |
| Fuerza de reposición | 0,7 N |
| Peso del producto | 18 g |
| Tipo de fijación | con contratuerca |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Información sobre el material del cuerpo | latón níquelado |
| Información sobre el material del vástago | Acero de aleación fina |