

válvula estranguladora GRGO-M3-QS-3


Número de artículo: 175045

Producto sustituido

FESTO

Actúa en ambos sentidos del caudal. Con racor QS.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	M3
Conexión neumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	41 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Caudal estándar en sentido de regulación del flujo: 6 -> 0 bar	95 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,3 Nm
Peso del producto	14 g
Material of threaded plug	latón
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	latón
Material swivel fitting	Fundición inyectada de cinc