

válvula de estrangulación y antirretorno GRGZ-M3-QS-3



Número de artículo: 175046

Producto sustituido

FESTO

Estrangulación de aire adicional con racor QS.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	QS-3
Conexión neumática 2	M3
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	41 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	27 ... 44 l/min
Presión de funcionamiento	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Caudal estándar en sentido de regulación del flujo: 6 -> 0 bar	95 l/min
Caudal estándar en sentido de bloqueo: 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,3 Nm
Peso del producto	14 g
Material of threaded plug	latón niquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	latón
Material swivel fitting	Fundición inyectada de cinc