



presostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Número de artículo: 175252

FESTO

Abre o cierra un circuito eléctrico al alcanzar un determinado valor de presión. Punto conmutación de presión ajustable. Sin conector.



Hoja de datos

Característica	Valor
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Magnitud de la medición	presión relativa
Método de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 100 °C
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Frecuencia máx. de conmutación	3 Hz
Tensión AC máxima en la salida	250 V
Tensión DC máxima en la salida	250 V
Corriente máxima de salida	4.000 mA
Conexión eléctrica	4 contactos Conector
Tipo de fijación	atornillable
Posición de montaje	indistinto
Conexión neumática	G1/4
Peso del producto	900 g
Material de la carcasa	PA66-GF30 Acero cincado
Material de la membrana	NBR
Valores umbrales del margen de ajuste	1 ... 10 bar
Tipo de protección	IP65
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L