


distribuidor multipolo MPV-E/A12-M8

Número de artículo: 177670

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante con perfil DIN a elegir:
Peso del producto	120 g
Conexiones eléctricas E/S	M8 3 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Carga de corriente admisible por enchufe	1 A
Resistencia a la corriente	4 A
Tipo de protección	IP65 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	amplificación PA6
Material del conector	latón