


# conector tipo zócalo con cable KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Número de artículo: 177677

FESTO

pre-montado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH y bobinas N2



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	5 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Longitud del cable	0,5 m
Diámetro del cable	4,6 mm
Estructura del cable	3x0,5
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PU)
Color de la cubierta del cable	Negro
Material de la carcasa	PA POM
Color del cuerpo	transparente
Material de los contactos crimp	Bronce