

racor rápido CQ-15

Número de artículo: 177696

FESTO

para gran caudal.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 12 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 15 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Peso del producto | 18 g |
| Conexión neumática 1 | para diámetro exterior del tubo rígido/flexible de 15 mm |
| Conexión neumática 2 | Para tubo rígido o flexible de diámetro exterior de 15 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | POM |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |