


# distribuidor CQD-12/15/18/22

Número de artículo: 177717

FESTO

con cuatro tapones ciegos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	18,6 mm
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 15 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Par de apriete nominal	2,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Cantidad de salidas	4
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/2
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	POM