

Cartucho de fijación KP-20-2000

Número de artículo: 178459

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Posición de montaje | indistinto |
| Tipo de fijación en sentido efectivo | en ambos lados Bloqueo mediante muelle, desbloqueo con aire comprimido |
| Construcción | Discos basculantes |
| Variantes | vástago simple |
| Presión de funcionamiento Mpa | ≤ 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | ≤ 10 bar |
| Presión de liberación (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Presión de liberación (bar) | ≥ 3 bar |
| Material redondo a fijar | 20 mm |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Fuerza estática de sujeción | 2.000 N |
| Peso del producto | 170 g |
| Material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Material del muelle | Acero de muelles |
| Material de la carcasa | Aluminio anodizado |
| Material de las mordazas | latón |
| Material del émbolo | POM |