

Secador por adsorción LDF-H1-G1/4-24

Número pieza: 178516

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	secador por adsorción con generación de frío
Presión inicial 1	4 ... 10,5 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Según la normativa UE sobre EMC
Punto de condensación bajo presión	-40 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	2.2.1 según DIN ISO 8573-1
Temperatura del medio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso del producto	5.400 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc