


soporte de amortiguador DADP-ES-G6-12

Número de artículo: 1812471

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fuerza máxima del impacto	500 N
Par de apriete máximo	5,9 Nm
Peso del producto	80 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y casquillo de centraje
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tope angular	Aleación forjable de aluminio anodizado