

Cilindro compacto ADVUL-20-20-P-A-CT

Número pieza: 183396

FESTO

para detección sin contacto. Vástago asegurado contra giro por barra guía y placa de yugo.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Carrera | 20 mm |
| Diámetro del émbolo | 20 mm |
| Amortiguación | P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados |
| Posición de montaje | indistinto |
| Extremo del vástago | rosca interior |
| Construcción | Émbolo Vástago |
| Detección de la posición | Para detectores de posición |
| Variantes | vástago simple |
| Antigiro/Guía | Barra de guía con yunque |
| Presión de funcionamiento | 1,5 ... 10 bar |
| Forma de funcionamiento | De efecto doble |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Energía del impacto en las posiciones finales | 0,14 J |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 141 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 188 N |
| Tipo de fijación | con accesorios a elegir: con taladro pasante |
| Conexión neumática | M5 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material del tornillo con collar | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material de las juntas dinámicas | TPE-U(PU) NBR |
| Información sobre el material del vástago | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material de la camisa del cilindro | Aleación forjable de aluminio |