

# Ventosa de fuelle


## VASB-8-M5-NBR-CT

Número pieza: 183514

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



### Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro útil de la ventosa	5,5 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	1,6 N
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	M5
Dureza Shore	73
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)