

Ventosa de fuelle VASB-30-1/8-PUR-CT

Número pieza: 183519

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Diámetro de la ventosa	30 mm
Diámetro útil de la ventosa	25 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	34 N
Rosca de fijación	G1/8
Fijación de la ventosa	G 1/8
Conexión de vacío	G1/8
Dureza Shore	62
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)