

Terminal de válvulas VIFB-02-1/4-12

Número pieza: 18382

FESTO

G1/4, con conexión de bus de campo.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|--|
| Función de las válvulas | 5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada |
| Caudal nominal normal | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Control eléctrico | bus de campo |
| Cantidad máxia de posiciones para válvulas | 12 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Tipo de accionamiento | eléctrico |
| tipo de terminal de válvulas | 02 |
| Construcción | Corredera |
| Alimentación del aire de control | externo interno |
| Estructura del terminal de válvulas | patrón fijo |
| Presión de control | 1,5 ... 10 bar |
| Tensión nominal de funcionamiento DC | 24 V |
| Temperatura del medio | -5 ... 50 °C |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |